


Aansluitkabel met connector female

ADOGA030MSS0010E03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 AC/DC

Stroombelasting gezamenlijk [A] 4; (40° C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 404,431

Afmetingen [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Toepasbaar in kabelrupsen ja

Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²

buigcycli	> 2 Mio.
-----------	----------

torsiebelasting	± 180 °/m
-----------------	-----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11661



Aansluitkabel met connector female

ADOGA030MSS0010E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PVC, geel, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



GN =	Aderkleuren :
RD/BK =	groen
RD/WH =	rood / zwart
	rood / wit