




RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en SAE J 1939 protocol

DTMHF IBRWCJUS03



Toepassingsgebied			
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne		
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".		
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning	[V]	9...32 DC	
Stroomopname	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)	
Beschermklasse		III	
Zendfrequentie	[MHz]	13,56	
RFID standaard		ISO 15693	
Bereik			
Afstand schrijf-/leeskop frontaal	[mm]	120	
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings	[mm]	60	
Afstand tot de ID-Tag	[mm]		≤ 30
Interfaces			
Communicatie interface		CAN	
CAN			
Protocol		J1939	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85	
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85	
Beschermklasse		IP 67; IP 69K	
Toelatingen / testen			
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend	
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend	
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz	



RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en SAE J 1939 protocol

DTMHF IBRWCJUS03

MTTF

[jaren]

477

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	198,5
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	CAN-communicatie	1 x LED, rood
	TAG-communicatie	1 x LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



1	niet in gebruik
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L