




RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en SAE J 1939 protocol

DTMHF INRWCSJUS03



Toepassingsgebied		
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne	
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de Europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	9...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beschermklasse		III
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
RFID standaard		ISO 15693
Bereik		
Afstand schrijf-/leeskop frontaal	[mm]	200
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings	[mm]	100
Afstand tot de ID-Tag	[mm]	≤ 55
Interfaces		
Communicatie interface	CAN	
CAN		
Protocol	J1939	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en SAE J 1939 protocol

DTMHF INRWCJUS03

MTTF	[jaren]	475
------	---------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	199
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	CAN-communicatie	1 x LED, rood
	TAG-communicatie	1 x LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



1	niet in gebruik
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L