

Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0020H04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC087

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 250 AC / < 300 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...90

Beschermklassse

IP 67; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

Trillingsbestendigheid

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen

Schokbestendigheid

EN 60068-2-27 Ea

100 g 11 ms halve sinus; per 6 schokken in iedere richting van de 3 coördinaatassen / -40 °C / 85 °C

Permanente schokbestendigheid

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten / -20 °C / 50 °C

Snelle temperatuurwisseling

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 cycli

Zoutproeitest

EN 60068-2-52 Kb

ernst van de situatie 5 (4 testcycli)



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0020H04

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Kabel: 20 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit