


Zelfbedraadbare connector female

SDOAH040VASFKPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...85

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

28,2

Afmetingen

[mm]

39 x 19 x 31

Materialen

PBT

Materiaal gegoten onderdeel

PBT

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11252



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH040VASFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld



Aansluiting

