


## Verbindingskabel

VDOGF040MSS0005H04STGF040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
| Siliconenvrij            | ja                                                |

## Elektrische eigenschappen

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Voedingsspanning [V]            | < 60 AC / < 75 DC |
| Beschermklasse                  | III               |
| Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3                 |

## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
| Beschermklasse            | IP 68    |

## Mechanische eigenschappen

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materialen                  | PUR                 |
| Materiaal gegoten onderdeel | PUR                 |
| Materiaal overwerpmoer      | messing, vernikkeld |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|



## Verbindingskabel

VDOGF040MSS0005H04STGF040MSS

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

