


DTE911



RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWPNUS04



- 1 LED status voedingsspanning
- 2 LED balk aanwijzing veldbus interface
- 3 Montageschroefdraad M4 max. inschroefdiepte 15mm



Toepassingsgebied

Type goedkeuring voor zendapparatuur

China

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	19,2...28,8 DC
Stroomopname	[mA]	500
Opgenomen vermogen	[W]	8,6
Beschermklasse		III
Zendfrequentie	[MHz]	920,5...924,5
RFID standaard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Zendvermogen EIRP	[mW]	200; (maximaal: 250 mW)

Uitgangen

Stroombelasting per uitgang	[mA]	100; (max.)
-----------------------------	------	-------------

Interfaces

Communicatie interface	Ethernet
------------------------	----------

Ethernet - PROFINET

Protocol	PROFINET
Toepassingstype	gegevensoverdracht

Ethernet - TCP/IP

Protocol	TCP/IP
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.79
	Subnetmask: 255.255.255.0
	Gateway IP-adres: 192.168.0.100
Toepassingstype	Parametrering; gegevensoverdracht

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...55
----------------------	------	----------



RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWPNUS04

Opmerking voor de omgevingstemperatuur	met montageplaat en koellichaam: -20...60 °C
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Continue schokken
		50 g (11 ms) / Enkelvoudige schok
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	691,2
Afmetingen [mm]	113 x 118,6 x 50
Materialen	behuizing: aluminium; PBT / PC; roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
	LED balk aanwijzing	4 x LED, geel signaalsterkte ID-TAG
	status	2 x LED, groen / rood veldbus interface
	status	2 x LED, groen / geel Ethernet

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Ethernet

Connector: 2 x M12; codering: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: 1 x M12; codering: A



DTE911



RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWPNUS04

PWR

1	L+
2	digitale ingang / uitgang 2
3	L-
4	digitale ingang / uitgang 1
5	niet in gebruik