


Verbindingskabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Applicatie	Lasapplicaties
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	816,2
Afmetingen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukiet
Materiaal afdichting	FKM



Verbindingskabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Opmerkingen	met 2 labelhouder 30 mm lang
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 30 m, PUR, zwart, Ø 4,9 mm; niet bestraald (recyclebaar); lasspatbestendig; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR, transparant; Vergrendeling: zinkdrukgiets; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

