




Klemhouderhalter met vaste aanslag

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	anti-aangroei
Uitvoering	met aanslag
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	118,5
Montagevoorschrift	Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening); Door het materiaal messing kan een negatieve invloed hebben op de detectieafstand (vermindering van de schakelafstand)
Afmetingen [mm]	M36 x 1,5
Schroefdraadtype	M36 x 1,5
Binnendiameter [mm]	30
Materialen	messing anti-aangroei; Moeren: messing anti-aangroei
Aandraaimoment [Nm]	7; (bevestigingsmoeren: 20)
Toebehoren	
Leveringsomvang	Moeren: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Diagrammen en curves	
Montage	