


DTE103



RFID-verwerkingselektronica LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00




Toepassingsgebied	
Applicatie	voor max. 4 lees-/schrijf koppen type ANT41x/ANT51x
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC
Stroomopname [mA]	< 3000
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4
Uitgangen	
Aantal digitale uitgangen	4
Stroombelasting per uitgang [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces	
Communicatie interface	Ethernet
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.79
	Subnetmask: 255.255.255.0
	Gateway IP-adres: 192.168.0.100
Ethernet - EtherCAT	
Protocol	EtherCAT
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Opslagtemperatuur [°C]	-20...85
Beschermklasse	IP 67



RFID-verwerkingselektronica LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Trillingsbestendigheid	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [jaren]	108,28	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	394	
Afmetingen [mm]	115 x 46,2 x 85	
Materialen	bovendeel: PA Grivory GV4H oranje; bovendeel: TPE; onderste deel: GD-AISI12	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, rood/groen
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
	In- / uitgangen	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Beschermkapje: M12, E73004	
Opmerkingen		
Opmerkingen	EtherCAT is een gedeponeerd merk en gepatenteerde techniek, gelicenseerd door Beckhoff Automation GmbH, Duitsland	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - Ethernet		
Connector: 2 x M12; codering: D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting		
Connector: 4 x M12; codering: A		
		



RFID-verwerkingselektronica LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: 1 x M12; codering: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.