




RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF GNRWIOUS03



Toepassingsgebied			
Applicatie	herkennen van objecten op transportsystemen		
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Zuid-Afrika; Israël		
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".		
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning	[V]	19,2...28,8 DC	
Stroomopname	[mA]	< 50	
Beschermklasse		III	
Zendfrequentie	[MHz]	13,56	
RFID standaard		ISO 15693	
Bereik			
Afstand schrijf-/leeskop frontaal	[mm]	180	
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings	[mm]	90	
Afstand tot de ID-Tag	[mm]	getest met 30 mm schijftag; I-CODE SLI	: ≤ 40
Interfaces			
Communicatie interface	IO-Link		
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revisie	1.1		
SDCI-Norm	IEC 61131-9		
Profiel	Smart Sensor: Device Identification		
SIO-Mode	nee		
Vereiste masterportklasse	A		
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID	
	default	967	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60	



RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF GNRWIOUS03

Opslagtemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67; IP 69K

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	120,5
Behuizing		cilindrisch glad
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 50
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	TAG-communicatie	1 x LED, geel

Toebehoren


Leveringsomvang	Moer 2 x M18 x 1
-----------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

