

## Aansluitkabel met connector female

ADOGS020PLS0002H02



## Toepassingsgebied

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen |
| Siliconenvrij            | ja                                                       |

## Elektrische eigenschappen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Voedingsspanning [V]            | 8...32 DC |
| Beschermklasse                  | III       |
| Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4         |

## Omgevingsvariabelen

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Omgevingstemperatuur [°C]            | -40...85                          |
| Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -20...85                          |
| Beschermklasse                       | IP 67; (contrastekker gemonteerd) |

## Mechanische eigenschappen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| Gewicht [g]                          | 89,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |
| Materialen                           | PA (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |
| Materiaal gegoten onderdeel          | PA (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |
| Toepasbaar in kabelrupsen            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |
| Toepasbaar in kabelrupsen            | <table> <tr> <td>buigradius bij bewegende applicaties</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>bewegingssnelheid</td><td>max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>buigcycli</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>torsiebelasting</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | buigradius bij bewegende applicaties | min. 10 x kabeldiameter | bewegingssnelheid | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup> | buigcycli | > 5 Mio. | torsiebelasting | ± 180 °/m |
| buigradius bij bewegende applicaties | min. 10 x kabeldiameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |
| bewegingssnelheid                    | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |
| buigcycli                            | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |
| torsiebelasting                      | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                         |                   |                                                                                                           |           |          |                 |           |

# E12550



## Aansluitkabel met connector female

ADOGS020PLS0002H02

### Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

### Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: vernikkeld



### Aansluiting



BK =  
BN =

Aderkleuren :  
zwart  
bruin