

E12641



Aansluitkabel met connector female


ADOGX050MSS0002H05

uitloop artikel

Vervaldatum: 31-03-2026

Alternatief artikel: EVCA15

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Uitvoering	Powerkabel, L-gecodeerd
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	63 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	16

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	458,9
Afmetingen [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiaal gegoten onderdeel	TPE
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Materiaal afdichting	FKM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC/PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Contactpinnen: 5, verguld; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM




E12641



Aansluitkabel met connector female

ADOGX050MSS0002H05

Aansluiting



Aderkleuren :
BN = bruin
WH = wit
BU = blauw
BK = zwart
GY = grijs