




Verbindingskabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



| Toepassingsgebied           |                                                                              |                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen    | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |                                                                                               |
| Siliconenvrij               | ja                                                                           |                                                                                               |
| Elektrische eigenschappen   |                                                                              |                                                                                               |
| Voedingsspanning            | [V]                                                                          | 10...36 DC                                                                                    |
| Beschermklasse              |                                                                              | II                                                                                            |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A]                                                                          | 4                                                                                             |
| Omgevingsvariabelen         |                                                                              |                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur        | [°C]                                                                         | -25...90                                                                                      |
| Beschermklasse              |                                                                              | IP 67                                                                                         |
| Mechanische eigenschappen   |                                                                              |                                                                                               |
| Gewicht                     | [g]                                                                          | 54,6                                                                                          |
| Materialen                  | contactbehuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM                                |                                                                                               |
| Materiaal overwerpmoer      | messing, vernikkeld                                                          |                                                                                               |
| Toepasbaar in kabelrupsen   | ja                                                                           |                                                                                               |
| Toepasbaar in kabelrupsen   | buigradius bij bewegende applicaties                                         | min. 10 x kabeldiameter                                                                       |
|                             | bewegingssnelheid                                                            | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s² |
|                             | buigcycli                                                                    | > 5 Mio.                                                                                      |
|                             | torsiebelasting                                                              | ± 180 °/m                                                                                     |
| Opmerkingen                 |                                                                              |                                                                                               |
| Verpakkingseenheid          | 1 stuk                                                                       |                                                                                               |

**Verbindingskabel**

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

**Elektrische aansluiting - stekker**

Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht; Contactpinnen: vernikkeld

**Elektrische aansluiting**

Kabel: 0,75 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm )

**Aansluiting****Elektrische aansluiting - bus**

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

