


DV2520



5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO-Link



Toepassingsgebied		
Applicatie		signalering van machinestatus
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC	[V]	24
Stroomopname	[mA]	< 200
Ingangen		
Ingangsstroom high	[mA]	6
Interfaces		
Communicatie interface		IO-Link
Type overdracht		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9



5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO-Link

SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	841

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...50
Opslagtemperatuur [°C]	-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90
Luchtdruk [kPa]	< 106
Max. hoogte boven NAP [m]	2000
Beschermklasse	IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	503
Afmetingen [mm]	Ø 70 / L = 244
Materialen	behuizing: ABS; Lens: PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	LED segment	5 x 4 LED
----------	-------------	-----------

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060
	wand montagevoet, E89061
	Montageadapter, E89063
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
	montagebuis, E89065
	montagebuis, E89066
	montagebuis, E89067

Opmerkingen

Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A




1	UB+
2	niet in gebruik
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

5-segments-signaallamp met IO-Link aansturing

LED-Tower-5/IO-Link

Diagrammen en curves

wandmontage



voetmontage

