




Aansluitkabel met connector female

ADOGH140MSS0005A11



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	635,029
Afmetingen	[mm]	20 x 20 x 50
Materialen		PUR zwart
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M16, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld




E18147



Aansluitkabel met connector female

ADOGH140MSS0005A11

Aansluiting



Aderkleuren :	
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel