



Verbindingskabel

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...105
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	235,868
Afmetingen [mm]	15 x 15 x 40
Materialen	TPE
Materiaal gegoten onderdeel	TPE
Materiaal overwerpmoer	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk



Verbindingskabel

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PVC, grijs; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld

