





Verbindingskabel

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning	[V] < 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur	[°C] -20...105
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 63,503
Materialen	TPE
Materiaal gegoten onderdeel	TPE
Materiaal overwerpmoer	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker	

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld





Verbindingskabel

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Elektrische aansluiting

Kabel: 1,5 m, PVC, grijs; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld

