




Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DX2023

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie

Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	50...60
Voedingsspanningstolerantie	[%]	33...58
Voedingsspanning	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Stroomopname	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...45
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 65; (aan de voorkant)
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 50081-1
	EN 61000-6-2

DX2003



Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	575,4
Materialien		Noryl UL94-V-0

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	7-segments-LED-display, oranje 6-digit 15 mm
----------	--

Elektrische aansluiting

schroefklemmen, DC: 10 x ...1,5 mm²

schroefklemmen, AC: 4 x ...2,5 mm²

Aansluiting

