


Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX360

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DX2041

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie	weergave van analoge normsignalen; b.v. van druk-, temperatuur- of stromingssensoren
------------	--

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	50...60
Voedingsspanningstolerantie	[%]	33...58
Voedingsspanning	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Stroomopname	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; Kortsluitvast)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 2
-------------------------	----------------------------

Ingangen

Aantal analoge ingangen	2
-------------------------	---

Uitgangen

Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20
Analoge uitgangsspanning	[V]	0...10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...45
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70



Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX360

Beschermklasse	IP 65; (aan de voorkant)
----------------	--------------------------

Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20
--------------------------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	552
-------------	-----

Materialen	Noryl UL94-V-0
------------	----------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	7-segments-LED-display, oranje 6-digit 15 mm
----------	--

Elektrische aansluiting

schroefklemmen, DC: 10 x ...1,5 mm²schroefklemmen, AC: 4 x ...2,5 mm²

Aansluiting

