


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-E1



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

24

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

8

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

51

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

Lengte sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

600

E20507



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-E1

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen

Toebehoren

Leveringsomvang	E20103
-----------------	--------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------