

DX2032

Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC





paneeluitsparing 91 x 43 mm

Producteigenschappen		
Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
Toepassingsgebied		
Applicatie		Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	100
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4; Aantal analoge uitgangen: 1
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		2
Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen		4
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	0...20
Max. belasting	[Ω]	270
Analoge uitgangsspanning	[V]	-10...10
Nauwkeurigheid analoge uitgang	[%]	0,1
Beschermd tegen overbelasting		ja
Resolutie analoge uitgang		16 bit
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 65
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

DX2032

Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Toelatingen / testen			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	


Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	302,5
Wijze van montage		paneeluitsparing: 91 x 43 mm
Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
Materialen		Noryl UL94-V-0

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Kleurendisplay	grafisch LCD-display, Touchscreen

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



NC: niet in gebruik