

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Bereik fiberoptiek

[mm]

150

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

210

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

2590

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

800

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

47

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

E20615



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Lengte sensorkop	[mm]	15
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	9
Fiberstructuur		
Kerndoorsnede	[mm]	16 x 0,25
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4 tandwielen: 4
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------