

Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0005F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, anti-aangroei

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei



E10525



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0005F03

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw