




Verbindingskabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen


Materialen	PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel	PA 6.6
Materiaal oververpmoer	zinkdrukriet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: zinkdrukriet, vernikkeld



E10631



Verbindingskabel

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: zinkdruk giet, vernikkeld

