


Aansluitkabel met connector female

ADOGH040SCS0002I04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVW001

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 250 AC / < 300 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]

15 x 15 x 43

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, anti-aangroei

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10915



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040SCS0002I04

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit