


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Bereik fiberoptiek

[mm]

50

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

56

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

560

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...60

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

33

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M3



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	3
Fiberstructuur		●
Kerndoorsnede	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	217 x 0,06
Buitendiameter	[mm]	1
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M3
	tandwielen: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------