


E10150



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -30...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 26 x 15 x 38

Materialen PUR

Materiaal gegoten onderdeel PUR

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10150



Aansluitkabel met connector female


ADOAH042ZDS0002A03

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BK =
BN =
BU =

Aderkleuren :
zwart
bruin
blauw