


Montagebeugel met bevestigingselement

MOUNTING BRACKET+CLAMP M12



Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging, met aanslag

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

59

Afmetingen [mm]

Ø 12

Binnendiameter [mm]

18

Materialen

houder: 1.4301 (roestvast staal / 304); PC zwart

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk