


Verbindingskabel

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVT058

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...100

Beschermklasse

IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

