


E2M203



Verbindingskabel voor camera's met videouitgang

CONNECTION CABLE M16 5M



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Uitvoering	camera met videouitgang O2M20x
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-45...85
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	307,5
Materialen	behuizing: PVC; Afdichting: EPDM
Materiaal overwerpmoer	PVC

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: PVC; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm




Verbindingskabel voor camera's met videouitgang

CONNECTION CABLE M16 5M

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, zwart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: PVC; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

