


E2M232



Monitor met twee analoge videoingangen

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Toepassingsgebied

Applicatie Monitor voor max. 2 camera's van het type O2M2xx / O3M2xx

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 12...32 DC; ($\pm 10\%$)

Overspanningsbeveiliging ja

Voedingsspanning voor camera [mA] 2000; ($\pm 10\%$)

Ingangen

Video-ingang 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Uitgangen

Analoge uitgangsstroom [mA] ...2000; ($\pm 10\%$)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...85

Opslagtemperatuur [°C] -40...125

Luchtvochtigheid bij opslag [%] < 75; (relatieve vochtigheid)

Houdbaarheid [MON] 24

Beschermklasse IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid 15,3 G(rms) Frequentiebereik 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz

**Monitor met twee analoge videoingangen**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 1342,1
Materialen	behuizing: ABS zwart; houder: aluminium zwart
Aanwijzen / bedienelementen	
Display type	Kleurendisplay
Display grootte	7"
Opmerkingen	
Opmerkingen	Spanningsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - bus	
Kabel: 2 m	
Connector: 2 x M16; codering: A	
	



Monitor met twee analoge videoingangen

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Aansluiting



RD:	L+
WH:	L-
BU:	Camera 1 activeren
BN:	Camera 2 activeren
WH/YE:	Camera 3 activeren
GY:	Camera 4 activeren Tachometer
YE:	handrem

1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	U+
4	0 V