


Inlasadapter voor processoren

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 dichtvlak
2 G1 binnendraad
3 Metaal op metaal afdichting

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar]	150
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar]	150

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	300
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 afdichtconus
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 50 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------