


Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 met lekkagekanaal
- 3 Metaal op metaal afdichting



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	25
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	237,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 65 mm
Afdichting	afdichtring

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123

E30157



Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPT D65/G1

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk