


Montagebeugel

VALVE BRACKET 30-50MM



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische interfaces bij pneumatische aandrijvingen VDI / VDE 3845

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

454,5

Afstand gatenpatroon voor
montagewiel

80 x 30 / 130 x 30 mm

Ashoogte voor aandrijvingen

30 / 40 / 50 mm

Passend op iedere as

[mm]

> 38

Materialen

montagebeugel: 1.4404 (roestvast staal / 316L); as adapter: aluminium

Toebehoren

Leveringsomvang

imbusschroef: 1 x M6 x 45, roestvast staal

imbusschroeven: 8 x M5 x 8, roestvast staal

zeskant moeren: 8 x M5, roestvast staal

E12628



Montagebeugel

VALVE BRACKET 30-50MM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------