


Meetwiel

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Toepassingsgebied

Uitvoering

geribbelde kunststof

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-30...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

531,5

Binnendiameter

[mm]

10

Buitendiameter

[mm]

159,16

Materialen

wiel: aluminium; oppervlaktekwaliteit: PU

Aandraaimoment

[Nm]

3; (Bevestigingsschroef)

Oppervlaktehardheid

90 Shore A

Omvang

[mm]

500

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk