


Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 1900



1 oogje Ø 5mm

Producteigenschappen

As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor encoders met 58mm synchroflens en 6mm volle as
------------	---

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	± 0,02 % FSO
Herhaalnauwkeurigheid	± 0,006 % FSO

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...85
Luchtvochtigheid bij opslag [%]	5...95; (niet condenserend)

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Trillingsbestendigheid	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	598,5
-------------	-------



Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 1900

Kopflens diameter	[mm]	58		
Materialen		behuizing: aluminium; meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat		
As uitvoering		massieve as		
Asdiameter	[mm]	6		
Max. meetlengte	[mm]	1900		
Omvang trekkoorddrum	[mm]	150		
Trekkoorddiameter	[mm]	0,45		
Trekkoordaansluiting		5,5; (oogje)		
Trekkoordeigenschappen	max. snelheid van de verplaatsing van de kabel	[m /s]	2	
	max. versnelling van de kabel	[g]	12	
	max. trekkracht	[N]	5	
	Min. terugtrekkracht	[N]	3,5	
Bevestigingsflens		synchroflens		
Opmerkingen				
Verpakkingseenheid		1 stuk		

Diagrammen en curves

Montagevoorschrift

