


Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 5000



1 oogje 20,2 mm Ø

Producteigenschappen

As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor encoders met 58mm synchroflens en 6mm volle as
------------	---

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	± 0,02 % FSO
Herhaalnauwkeurigheid	± 0,002 % FSO

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80
Luchtvochtigheid bij opslag [%]	5...95; (niet condenserend)

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Trillingsbestendigheid	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Trekkoordmechanische voor draadencoders


DRAW WIRE 5000

Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	1842,9	
Kopflens diameter	[mm]	58	
Materialen		behuizing: aluminium geanodiseerd; meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat	
As uitvoering		massieve as	
Asdiameter	[mm]	6	
Max. meetlengte	[mm]	5000	
Omvang trekkoorddrum	[mm]	315	
Trekkoorddiameter	[mm]	1	
Trekkoordaansluiting		20,2; (oogje)	
Trekkoordeigenschappen	max. snelheid van de verplaatsing van de kabel	[m /s]	2
	max. versnelling van de kabel	[g]	5
	max. trekkracht	[N]	16
	Min. terugtrekkracht	[N]	4
Bevestigingsflens		synchroflens	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Diagrammen en curves



Montagevoorschrift