




Klemhouderhalter met vaste aanslag

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	anti-aangroei
Uitvoering	met aanslag
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	28,25
Montagevoorschrift	Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening)
Afmetingen [mm]	M12 x 1 / L = 28
Schroefdraadtype	M12 x 1
Binnendiameter [mm]	8
Materialen	staal verzinkt; anti-aangroei; bevestigingsmoeren: staal verzinkt; anti-aangroei
Aandraaimoment [Nm]	5; (bevestigingsmoeren: 10)
Toebehoren	
Leveringsomvang	Moeren: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Diagrammen en curves	
Montage	