


Inbouwstekker

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O-ring



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 125 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...85
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	19,9
Afmetingen	[mm]	18 x 18 x 20
Montageschroefdraad		PG 9
Materialen		zinkdrukgiets
Materiaal gegoten onderdeel		zinkdrukgiets

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E70190



Inbouwstekker

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiets



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN/YE =	groen / geel
WH =	wit