


E12336



Verbindingskabel

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...36 DC

Beschermklasse

II

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

179,5

Materialen

contactbehuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius bij bewegende applicaties

min. 10 x kabeldiameter

bewegingssnelheid

max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²

buigcycli

> 5 Mio.

torsiebelasting

± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12336



Verbindingskabel

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht; Contactpinnen: vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 4 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

