




RFID-tag

ID-TAG/86X54/06



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief)	[°C]	-30...50
------------------------------	------	----------

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie	[MHz]	13,56
Opslagruimte	[bit]	896
Geheugentype		EEPROM
Chip type		ICODE SLIX
Aantal blokken		28
Blokgrootte	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID standaard		ISO 15693
Max. leescycli		onbegrensd
Max. schrijfcycli		100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...50
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating		ISO 15693

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	57,2
Afmetingen	[mm]	54 x 86 x 1
Materialen		PVC

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		10 stuk
--------------------	--	---------



RFID-tag

ID-TAG/86X54/06

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230