


E18015



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 300 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-10...100

Beschermklasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

362,874

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 47

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E18015



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PVC, zwart; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit