


E80413



RFID-tag

ID-TAG/110X25x12,7/04



Toepassingsgebied

Applicatie

RFID codering van metalen houders

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]

860...930

Opslagruimte [bit]

512

Geheugentype

EEPROM

Chip type

Impinj Monza 4QT

Tag Identifier (TID) [Byte]

8

Elektronische productcode (EPC)

128 bit

RFID standaard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. leescycli

onbegrensd

Max. schrijfcycli

100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...85

Opslagtemperatuur [°C]

-40...85

Beschermklasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

93,7

Afmetingen [mm]

110 x 25 x 12,9

Materialen

behuizing: Polycarbonaat-ABS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

5 stuk

E80413



RFID-tag

ID-TAG/110X25x12,7/04

Aanvullende informatie

leesafstand (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1