


RFID-tag

ID-TAG/90X34x7/06



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	85

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number [Byte] (UID)	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating	ISO 15693	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	117
Wijze van montage	Montage op metalen en niet-metalen; (schroeven ; kleven op vlakke wand ; In het geval van montage op metaal, de vlakke zijde op het oppervlak monteren.)
Afmetingen [mm]	90 x 34 x 7



RFID-tag

ID-TAG/90X34x7/06

Materialen	ABS
------------	-----

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	5 stuk
--------------------	--------

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	95

Leesafstand bij montage op metaal (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	80