


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-M4



Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Bereik fiberoptiek [mm]	1200
OKF	
Bereik fiberoptiek [mm]	120
OOF	
Bereik fiberoptiek [mm]	400
OUF	
Bereik fiberoptiek [mm]	120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	68
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M4

E20505



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-M4

Lengte sensorkop	[mm]	15
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		●
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4, roestvast staal
	tandwielen: 4
	Gekartelde moer: 1 x M11

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------