




RFID-tag

ID-TAG/20X3/06-16KBit



Toepassingsgebied

Applicatie	Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	85

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	16000
Geheugentype	FRAM
Chip type	MB89R118C
Aantal blokken	250
Blokgrootte [Byte]	8
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	onbegrensd

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	9,3
Afmetingen [mm]	Ø 20 / L = 3
Materialen	PPA

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	5 stuk
--------------------	--------

E80349



RFID-tag

ID-TAG/20X3/06-16KBit

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-