


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E1



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Bereik fiberoptiek [mm] 50

OOF

Bereik fiberoptiek [mm] 160

OUF

Bereik fiberoptiek [mm] 50

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -20...150

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 76,5

Uitvoering sensorkop recht

Diameter sensorkop [mm] 1

Lengte sensorkop [mm] 5

Totale lengte [mm] 600

E20506



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E1

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		●
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20103
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk