


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-MPV-M6



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving;
Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

300

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

220

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

58,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

E20511



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-MPV-M6

Diameter sensorkop	[mm]	7
Lengte sensorkop	[mm]	45
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		⊗
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M11

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------