


RFID-tag

ID-TAG/D50X3.3/04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie	RFID codering in producttracing	
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-40...85	
Piektemperatuur (passief) [°C]	140; (testduur: 1 x 100 h)	

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	865...870	
Opslagruimte [bit]	240	
Max. leescycli	onbegrensd	
Max. schrijfcycli	100000	

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...85	
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90	
Beschermklasse	IP 68	

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	11,6	
Afmetingen [mm]	Ø 50 / L = 3,3	
Materialen	PA 6	

Opmerkingen

Opmerkingen	Opslagtemperatuur 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Verpakkingseenheid	1 stuk	